


◆ドリラー2000シリーズ

◆ minitool社製

ミニツール社独自のVee-Bearing方式チャックを採用した大型機械取り付け型の超精密小型でコンパクトな小径ドリラー




ブリッジポート社のミリングマシンに取り付けたModel 2000



専用キャリングケース入り
Model 2000-11

お手持ちのミリングマシンに取付けるだけで精密な小穴あけのドリリングマシンが手に入ります。

19.05ミリ(3/4インチ)の取付けシャフトは、ほとんどのミリングマシンに取付ける事が可能です。




◆インダストリアル・インポート株式会社

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル

電話：03(3737)8378、ファックス：03-3737-08379

URL：<http://www.morimiya.com/II/>



Vee-Bearing 概念図

ミニツール社独自のVee-Bearingチャック方式。
 プーリーをドリルに取付け、ベルトでVee-Bearingでドリルを保持し回転を与える為にドリルの”逃げ”が最小限に抑えられています。

お手持ちのミリングマシンや大型ボール盤のチャックに取付けるだけで精密な小穴が開けられます。

本体内にモーターを内蔵しスピードコントローラーも付属した小型でコンパクトな超精密な取り付け型小径ドリリングマシンです。

大型機械に取り付けるだけで面倒なアライメントは不要です、Model 2000のドリルセンターは取り付け機械のコレットのセンターに合うように作られています。

仕様：

取付けシャフト：19.05ミリ (3/4インチ) 径

電源：115/230 Volts 45-400 Hz.

モーター：24 V. D. C.

ブロンズプッシング (Model 2000)

ボールベアリング (Model 2000-11)

回転数：Max. 3000 r. p. m. 可変

ストローク：5ミリ

Vee-Bearing：焼入鋼 (#2000) ダイヤモンドフェイス (2000-11)

最小ドリル送り量：0.0075ミリ (1目盛り)

使用可能ドリル：Model 2000 1-254シリーズ

Model 2000-11 1-254シリーズ,

3-40シリーズ, 125-15シリーズ

本体サイズ：76ミリX137ミリX203ミリ

重量：ドリル本体1.37Kg. (ケース+トランス 約3.6Kg.)

専用キャリングケース、#2000-36プーリー1個、ドライブベルト1本付